



CAR'NET BIOVERT



ANTYSTATYCZNY SZAMPON DO MYCIA
KAROSERII I SILNIKA



UTILISABLE en PRODUCTION
BIOLOGIQUE

**ATOM
VERT**

BIO-
DÉGRADABLE | 91%



ZALETY

- CAR' NET BIOVERT został opracowany ze składników starannie dobranych do ich profilu środowiskowego i ekotoksykologicznego.
- Jest on zgodny z logo : ATOM VERT: produkt objęty zrównoważonym rozwojem z poszanowaniem człowieka i środowiska.
- Jego wydajność jest podobna do klasycznych substancji chemicznych.
- Usuwa sulfonilomocznik podczas czyszczenia opryskiwaczem.
- Eliminuje film statyczny i przywraca karoserii błyszczący wygląd.
- Nie pozostawia śladów po spłukaniu i ma przyjemny zapach.
- Obojętny dla kauczuku, metalowych powierzchni malowanych i uszczelek, w

warunkach normalnego użytkowania.

- Zawiera sekwestrant wapienia.
- Doskonale odtłuszcza, nawet silniki.

ZASTOSOWANIE

- Do mycia karoserii samochodowych, pojazdów transportowych, taboru kolejowego itd.
- Do mycia silników samochodów osobowych, ciężarowych itd.
- Do mycia cystern do transportu produktów spożywczych takich jak wino, soki owocowe, itd.
- Do mycia wnętrza chłodni, pojazdów do transportu środków spożywczych, itd.
- Bardzo skuteczny do mycia i czyszczenia maszyn rolniczych
- Nadaje się również do odtłuszczania podłóg

garażowych, parkingów, kamionek z porcelany lub dowolnego rodzaju płytek.

- Obiekty przetwórstwa zbóż opryskiwać wewnątrz i na zewnątrz.

SPÓSÓB UŻYCIA

- **Przy rozpylaniu z wyrzutni piany-armatki:**
 - Rozcieńczyć CAR' NET BIOVERT do stężenia 2 do 5% w wodzie, zależnie od zanieczyszczenia powierzchni.
 - Zaleca się dobrze wymieszać mieszaninę przed użyciem.
 - Rozpylać od dołu do góry. Pozostawić do przereagowania na kilka minut, nie dopuszczając do wyschnięcia karoserii
 - Płukać pod wysokim ciśnieniem (75 do 100 barów).
 - Przy czyszczeniu silnika i wnętrza kół postępować tak samo.
 - Do czyszczenia i mycia zewnętrznych cystern paliwowych, roztwór 10 %. Nadając im błyszczący wygląd.
- **Czyszczenie wysokociśnieniowe:**
 - ☒ roztwór podstawowy 10% regulować do 0,5 % na wyjściu z lancy.
- **Stosowanie w myjniach bramowych(ramie myjącej):**
 - roztwór 1% na wyjściu z dyszy
 - do spłukiwania brudu i mycia plandek rozcieńczać CAR' NET BIOVERT do 10%.
 - do czyszczenia i opryskiwania maszyn rolniczych, roztwór 0,5 %
- **Czyszczenie poprzez opryskiwanie na**

szkodniki:

- na 100 litrów wody, dodać 0,50 l CAR' NET BIOVERT.
- Włączyć opryskiwacz, pozostawić roztwór w ciągłym ruchu i przepuszczać aż do ostatniego strumienia.
- Zamknąć i pozostawić na 30 minut, potem spłukać czystą wodą (najlepszy rezultat uzyskuje się, pozostawiając roztwór na całą noc, następnie spłukać „beczkę” i filtry.

CHARAKTERYSTYKA

- wygląd: przezroczysta ciecz
- gęstość w temperaturze 20°C : 1.09
- pH w roztworze 10 %: 12,5
- zapach: przyjemnie owocowy (brzoskwinia)
- Zgodny z przepisami dotyczącymi sposobów postępowania i wyrobów stosowanych do czyszczenia materiałów i przedmiotów, mających kontakt z napojami i artykułami spożywczymi dla ludzi i zwierząt (wymagane spłukanie po zastosowaniu, jeśli środek jest używany do mycia przedmiotów mających kontakt z artykułami spożywczymi).

BEZPIECZEŃSTWO

- Aby uzyskać więcej informacji, przed zastosowaniem, należy zapoznać się z kartą charakterystyki.
- Niebezpieczny- należy przestrzegać środków ostrożności.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO Uwaga: informacje podane w tym arkuszu są dostarczane przez nasze laboratorium w celach informacyjnych. Nie angażują one jednak naszej odpowiedzialności za wszelkie szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego stosowania produktu. Karta charakterystyki (lub certyfikat kosmetyczny) tego produktu jest dostępna bezpłatnie na naszej stronie internetowej |

09/2026

Certiphyto

Zatwierdzenie N°RH00584 dla profesjonalnej i ogólnodostępnej sprzedaży produktów fitofarmaceutycznych

FIRMA POSIADAJĄCA
SYSTEM ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
CERTYFIKOWANY
PRZEZ DNV
ISO 9001 - ISO 14001



Siedziba główna CS 10039 |
42001 Saint-Etienne | France | T. +33
4 77 49 46 70

Fabryka Route de Cahors |
46100 Cambes | France | T. +33 5 65
40 02 96

www.ceetal.com

